

CB-1 収納ベンチ 快適 楽々靴の履き替え

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド丁番 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 移動間仕切金具 8
- 折戸金具 9
- 室内用アルミ建具 10
- 取手・引手 11
- スライドワイヤーバスケット 12
- 収納・吊金具 13
- その他の家具金物 14
- 物干金具・諸金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内




使用条件

- ◇一般住宅屋内用(水のかかる場所では使用できません)
- ◇耐荷重(等分布):980.7N(100kgf)
- ※固定の際に下地材に固定できるよう、下地の配慮をお願いします。

- 玄関にCB-1を設置すると、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えが楽に行えるようになります。
- 使用しない時は、収納して限られた玄関スペースを有効に使うことができます。
- 動作のアシストにコイルばねを使用しているため、安全かつ、スムーズに操作することができます。
- 床面に前板が接地するため、座面の前の方に腰を掛けても安心です。
- 完成済み(木部込み)の収納ベンチと、金具のみのセットの、2タイプをご用意しています。
施工場所にあったものをお選びください。
- 金具のみのセットは、木部にフレームをタッピンねじで取付けるだけの簡単施工です。木部への掘込み加工の必要はありません。



製品仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
木部込み CB-1 正方枠タイプ 		<p>●完成済み収納ベンチ あらかじめ収納ベンチフレームが組み込まれた枠です。壁を掘り込み埋め込んでご使用ください。枠がほぼ正方形なので、壁に埋めたときのデザイン性を損ないません。</p> <p>※アシストスプリングは1.9kg用。 ※操作の取手・木部の材質につきましては弊社までお問い合わせください。</p> <p>ご注意 正方枠は必ず壁に埋め込んで取付けてください。</p> <p>[材質] 枠：タモ材 座板：タモ化粧合板 [仕上げ] 枠：ナチュラル色 座板：ナチュラル色 フレーム：黒</p>	¥70,000	1ヶ
木部込み CB-1 長方枠タイプ 		<p>●完成済み収納ベンチ あらかじめ収納ベンチフレームが組み込まれた枠です。取付面に直付けしたり、掘り込んでご使用ください。枠が床面に接地しているため取付位置を決めやすくなります。</p> <p>※アシストスプリングは1.9kg用。 ※操作の取手・木部の材質につきましては弊社までお問い合わせください。</p> <p>[材質] 枠：タモ材 座板：タモ化粧合板 [仕上げ] 枠：ナチュラル色 座板：ナチュラル色 フレーム：黒</p>	¥80,000	1ヶ